

## 可以制造325目颗粒的细磨设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 可以制造325目颗粒的细磨设备

详细说明全自动高效颗粒机局部图全自动高效颗粒机常温造粒，一次成型。

颗粒制造装置：旋转滚筒横卧装置在料斗下面，前后有轴承支座，可以制造325目颗粒的细磨设备通过齿条的传动，作倒顺回转。注意事项：粉斗内如粉末停止不下，切不可用手去铲，以免造成伤手事故，应用竹片铲或停车工作。本机局部图片功能简介粉末的流动性差易造成裂片，片重差异大，所以在压片前最好先制成颗粒，中西药制粒一般都是用此种型号的机器，因为此型号机器制作的颗粒的流动性好所压制的片重均匀，色泽一致。

可以制造目颗粒的细磨设备，木屑颗粒机-新生木屑颗粒机相对旧式木屑颗粒机的优势优势一：采用高精度渐开线圆柱斜齿齿轮直接传动，传动效率高达以上。

公司有自己的生产基地，该环模生物质制粒机是在工厂经历百次试验论证，最终确定的最稳定最可靠最高效最安全最经济的机型，设备可实现二十四小时连续运转。优势二：传动齿轮齿坯水锻后正火热处理，提高了齿面硬度；齿面采用渗碳处理，渗碳层深达增强了耐磨性，延长了零部件的使用寿命；硬齿面经无声精磨修缘工艺处理，使运行更安静更平稳。可以制造目颗粒的细磨设备，如不知道要做颗粒的筛网目数，可先用筛网手动制粒。

## 可以制造325目颗粒的细磨设备

目数粒度对照表在进行环境检测设备，特别是砂尘试验箱工作中经常遇到表示颗粒大小的方法，主要有目数和粒度，先将其对照如下：目数粒度目数粒度目数粒度筛分粒度就是颗粒可以通过标准筛网的筛孔尺寸,以英寸宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为目数。

如粉碎块子，应逐渐加入，不宜加满以免受压过大，而使筛网易损。可以制造目颗粒的细磨设备，客户寄来的物料所制作的部分样品技术参数滚筒直径滚筒有效长度滚筒正反转数转分料斗口面长宽生产能力-公斤时电机转速转分功率电压机器净重外型尺寸操作操作前准备物料准备：干粉应加入适量水进行搅拌均匀，湿物料可进行适当的干燥，物料呈块状，可不要进行加工处理。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/mnYtKeYiP9Zsm.html>