

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



## 集料与骨料,集料和骨料,集料破碎机

针片状规准仪ZP-型方法集料与骨料,集料和骨料,集料破碎机适用于测定水泥混凝土使用的3级筛系。指使用专用规准仪测定的粗集料颗粒的最小厚度（或直径）方向与最大长度（或宽度）方向的尺寸之比小于一定比例的颗粒。针片状规准仪ZP-型技术参数片状粒级分孔宽：；；；；.mm片状粒级分间距：8；.；.；；mm净重：kg尺寸：60×0×mm  
针片状规准仪ZP-型试验步骤：目测挑出接近立方体形状的规则颗粒，将目测有可能属于针片状颗粒的集料按表T0-所规定的粒级用规准仪逐粒对试样进行针状颗粒鉴定，挑出颗粒长度大于针状规准仪上相应间距而不能通过者，为针状颗粒。

将通过针片状规准仪上相应间距的非针状颗粒逐粒对试样进行片状颗粒鉴定，挑出厚度小于片状规准仪上相应孔宽能通过者，为片状颗粒。

针片状规准仪ZP-型碎石计算：碎石或砾石中针片状颗粒含量按式（T03-）计算，精确至0.0%。 $Q_e = (T - )$ 式中： $Q_e$ ——试样的针片状颗粒含量（%）； $m$ ——试样中所含针状颗粒与片状颗粒的总质量（g）； $m$ ——试样总质量（g）。针片状规准仪由于采用振动成型法施工，若集料的压碎值和针片状含量偏大，在压实过程中，很多的

骨料将被压碎，影响基层的性能评价。A标段采用结晶凝灰岩，压碎值为1.0%，针片状含量为%，表观相对密度为2.66g/cm<sup>3</sup>。针片状规准仪各档料的0.075mm以下颗粒的含量应在规范允许范围内，特别注意0.075mm细集料中0.075mm以下颗粒的含量，宜控制在1.0%~%之间，否则合成级配很难满足规范要求。含水量控制：比以往工程施工控制范围更严格，有效控制原材料的含水量才能有效控制混合料的含水量，施工控制时宜比最佳含水量大%左右，效果最佳。

针片状规准仪根据图实测值，K11+~K12+右幅基层静压法无侧限抗压强度平均值为MPa，均方差为0，代表值为MPa；振动法成型试件无侧限抗压强度平均值为MPa，均方差为，代表值为MPa，大于设计值。沧州永胜建筑仪器厂遵循“用户第一质量第一信誉第一”的原则，产品严格按照国家标准设计生产，多次在国家重点工程中标。产品厂家网络直销，一流的品质二流的价格，淡季旺销，天全网销量第产量网络销售年内倍增，实行质量三包，全心全意为用户做好产品的售前售后服务工作。天内可退换货，退货费用由客户负担；大件商品发物流，一机一木箱，防潮防裂；物流公司年的合作单位，淡季物流包邮啦夏不为利服务不打折；专人负责披星戴月日夜兼程，及时准确安全到达！进入公司黄页沧州永胜建筑仪器厂沧州永胜建筑仪器厂始建于1988年，是国内领先的公路建筑工程检测仪器产品系统和解决方案专业供应商，坚持客户至上的理念，客户是企业的衣食父母，是企业不断壮大发展的源泉。

细集料：在沥青混合料中，细集料是指粒径小于3mm的砂、石屑、机制砂、天然砂、石粉等。细集料的分类及技术要求如下表所示。

砂按细度模数MX的大小划分如下：粗砂：MX为3.0~4.75；中砂：MX为2.5~3.0；细砂：MX为1.5~2.5。  
MX=(A+A<sub>40</sub>+A<sub>60</sub>+A<sub>80</sub>+A<sub>100</sub>)/A<sub>4.75</sub>或MX=(A+A<sub>40</sub>+A<sub>60</sub>+A<sub>80</sub>+A<sub>100</sub>)/A<sub>4.75</sub>；详细见图MX-细度模数；A-粒径mm上颗粒累计筛余百分率(%)；其他依次类推。建筑上会用到很多的砂石骨料，有的是粗骨料有的是细骨料，各有各的用途，很多人对粗骨料和细骨料的概念不太清楚，今天在这里给大家做一个专门的解答。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/GCXsJiLiaoIE9xy.html>