

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



振动磨样机

本机操作方便，能手动或定时自动停车，具有两种转速供不同材质的研磨选择，本机有g钢研钵和三个g钢研钵，振动磨样机还可根据用户的不同要求提供其他材质的研钵。荆州市玉龙科技发展有限公司是一家多年从事复合材料研发新能源开发热回收系统和热泵供热系统研究的高新技术企业。公司自主研发的“聚酰胺复合材料在制备泵或阀方面的应用”技术，已获得国家发明专利并已申请进入国际PCT保护程序。国家知识产权局和相关专家认为该项目“属于国家重点开发的新材料领域，所涉及的材料和产品科技含量高，具有良好的市场前景”，并评为湖北省重大科技成果，列入湖北省“十一五”重大科技项目。公司利用该专利技术研制开发的“富绚”牌PAMC闸阀蝶阀截止阀球阀止回阀防腐耐磨泵管道管件及通用机械配件系列产品，具有强度高耐磨损耐腐蚀低摩阻耐温性好抗老化质量轻安装轻便安全环保综合使用寿命长成本低等特点，广泛应用于石油化工水电冶金制药造纸印染酿造等行业和工程，经机械工业通用机械产品检测所国家阀门检测中心检测，产品各项指标达到或超过国家标准。

同时公司依靠先进的热泵技术热回收专利技术，研发生产的“富绚”牌系列家用商用热泵热回收产品及中央空调系列产品，具有优质高效节能环保安全可靠实用方便等优点。荆州市玉龙科技发展有限公司以诚信的经营理念高新的专利技术精良的现代工艺完善的营销体系以及优质的售后服务，竭力满足广大客户的需求。二技术指

振动磨样机

标板材厚度：mm 板材截断最大宽度：mm 管材最大外径：mm 管材壁厚：mm 管材截断最大长度：mm 外形尺寸：mmmmmm
电源：VACW 配置：主机（带板材锯切夹具）一台 管材锯切夹具一台 管材切断挡板一台 内六角扳手M一件 内六角扳手M一件 集屑罩一件 集屑管一件 吸尘器一台。

鹤壁天冠仪器公司产的ZM系列密封振动磨样机,专用于粉碎研磨具有一定硬度的非金属矿物质,在-分钟内迅速将物料制成-目（-mm）微粉状的试样，直接用于化验。

我公司生产的ZM系列密封振动磨样机,专用于粉碎研磨具有一定硬度的非金属矿物质,在-分钟内迅速将物料制成-目（-mm）微粉状的试样，直接用于化验。振动磨样机适用于煤炭炼焦电力冶金地质矿山建材轻工化工等部门的生产单位和科研单位破碎煤炭矿石岩石或中等硬度的非金属物质和脆性金属物质。物料装在料钵内,料钵内有破碎环和破碎锤,在高速旋转中料钵形成振动和研磨功能,物料被破碎环和破碎锤击碎研磨,-分钟达到制粉效果。

型号MZHM-A应用领域凡需作化验试样粉碎加工的地质冶金煤炭建材石油化工及科研实验等部门和单位均可使用。振动磨样机工作原理：物料放入密封的料钵内,料钵内有破碎锤和破碎环,电机带动偏心锤高速旋转,形成振动撞击力和摩擦力,将物料制成粉状。

结构先进设计合理运转平稳振动小密封严噪声低等特点，在冶金采矿煤炭炼焦等行业得到广泛应用。

被破碎物料应为脆性，破碎后的物料形状呈规则的圆团状居多，破碎的物料颗粒均匀，被破碎物料的抗压强度不超过MPa。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/WZmKZhenDongCbKym.html>