实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通!周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机

供应上海路桥生产效率高的实验室圆盘磨粉机上海龙士路桥公司生产的实验室圆盘磨粉机通常也被叫做实验室 磨粉机,实验室粉碎机等。实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机适用于地质矿山冶金煤炭建材磁性材料轻 工化工及电力等部门生产单位和科研单位对金属物主要特点:制样粒度均匀,速度快,工作可靠,代表性符合 同标要求。

可供冶金建材地质化工和煤炭等实验研究单位及选矿厂进行矿石可选性研究或供其实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机工业部门磨细少量物料之用。江西银锐矿冶设备有限公司是一家专业从事选矿实验(化验)制样设备研究与设计制造和销售于一体的大型矿业服务机构。江西银锐矿冶设备有限公司所生产的实验室破碎浮选重选磁选制样等一系列设备长期以来受到行业用户的高度认可。

产品广泛应用于矿业煤炭冶金地质化工建材电力环保节能医药商检院校等生产科研部门,深受用户亲睐,已有多项产品荣获国家专利。我公司生产的产品主要包括密封式化验制样粉碎机各种破碎缩分制样机对辊破碎机锤式破碎机圆盘粉碎机三辊四筒棒磨机格子型球磨机XMQ型锥形球(棒)磨机XFG型挂槽浮选机XFD型单槽浮选机机械搅拌式浮选机真空过滤机鼓型湿法弱磁选机LY实验摇床隔膜式实验跳汰机实验水力旋流器实验螺旋溜槽

实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机

顶击式振筛机两用振筛机调浆搅拌桶电热鼓风恒温干燥箱等化验(实验)制样设备等。

实验室磨样机

GMMY磨样机配有专业独特的防尘装置,密封紧凑,工作环境清洁,安全可靠,全铝合金底盘,降低能耗,更利

于散热,专业的动平衡检测,低噪声,运行平稳。GMMY-磨样机可配用不同粒度硬度的砂轮砂轮片砂纸进行磨削

,配有双速电机,可变换圆周速度,实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机适用于多种器件及样品的制作

。GMMY磨样机是南京航天航空大学机械研究院专业研发,具有设计科学外形美观振动小噪音低操作简便使用安

全等特点。单盘磨样机GMMY-A爆MMY-A是一种单盘双速磨样机,机器本身配有双速电机,可变换圆周速度,实验

室用水平圆盘磨.实验室用电动筛样机适用于多种器件及样品的制作。主要技术参数:GMMY-A产品型号爆MMY-A

工作尺寸牎痢聊八髋讨本稜㎜电机功率 KW磨削盘转速 /转/分重量牋牋牋牋燢g箱体表面犈缢 烤漆电犜礌牋

牋牋牋V燞z 燰牋Hz本机实验室用水平圆盘磨,实验室用电动筛样机适用于室内模拟汽车轮胎对公路沥青路面的

磨光作用,对路面所用骨料进行加速磨光。

YP圆盘磨样机主要用于中等度矿石及水泥熟料,是冶金地质建材化工等行业实验室或化验室的主要设备之一。

二圆盘磨样机工作原理电机带动皮带轮旋转,皮带轮带动主轴上的动磨盘旋转,使动磨盘和定磨盘产生相对旋

转运动,使在两盘中间的物料粉碎,并从两盘缝隙中落在落料箱中。三圆盘磨样机技术参数磨盘直径-----2给料

最大粒度--m出料粒度-----0.mm生产率----3 h主轴转速-----r/min功率-----.KW外形尺寸-----0000mm重

量------Kg四YP圆盘磨样机的结构主要由支架轴承座研磨座动磨盘定磨盘活动研磨盖皮带轮及电机组成。

圆盘磨样机

五试车使用及保养试车:试车前打开前盖,看转动皮带是否转动灵活,如不灵活应放松调节手轮,然后再转动

皮带直至灵活。使用:打开活动研磨盖上的塞子,松开蝶形螺母,调节手轮,从塞孔中看两磨盘间隙不要太大

,但太紧也会造成启动困难。保养:打开整机的上罩壳,拧出两导向螺钉,向内注入润滑油可,然后将两导向

螺钉旋入(注意,不可预紧两轴承套,否则轴承套润滑不灵活,调节手轮无法调节两磨盘间隙)。

原文地址:http://jawcrusher.biz/scpz/VwmuShiYanoiydb.html