

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 颗粒剂粉碎设备

小型旋转式颗粒剂粉碎设备适用范围广，所生产的颗粒均匀，不需要再进行颗粒筛选，从而提高生产效率，降低生产成本，提高产量。本机通过机械传动使滚筒往复摆动，将物料从筛网中挤出制成颗粒，只要更换不同目数的筛网就制成粗细不同的颗粒，滚筒不需拆卸，筛网容易拆卸且很轻，该机器需清洁的部件仅有制粒腔部分，清洗十分方便。

本机局部图片功能简介粉末的流动性差易造成裂片，片重差异大，所以在压片前最好先制成颗粒，中西药制粒一般都是用此种型号的机器，因为此型号机器制作的颗粒的流动性好所压制的片重均匀，色泽一致。本机可以将湿粉末制成颗粒，也可对一些条状及不规则状的易碎易松散较脆物料的打碎打散之用，作为磨粉的前道工序。工作原理本机是以机械传动，在摩擦力的作用下，滚筒自转，粉状物料在旋转滚筒的正反旋转作用下从筛网孔中排出，送出机外。本机生产的部分样品展示技术参数滚筒直径：mm滚筒有效长度：mm进料口尺寸：mm生产能力：-kg/h摇摆幅度：3滚刀速度：r/min功率：Kw电压：2V外形尺寸：45505mm重量：kg机器构造机身为一独立长方体由轴承架减速机机座三大件组成。筛网夹管：装置在旋转滚筒的两旁，用钢管制造，中间开有一条长槽，筛网的两端嵌入槽内，转动手轮将筛网包在旋转滚筒的外圆上，手轮内挡有刺轮撑住，松紧可以调节。

## 粉碎设备

减速机：采用蜗轮传动，速比为：，箱内可储机没，保证齿杆齿轮和蜗轮付润滑良好及无噪音，蜗轮外端，装有偏心杆带动齿杆作往复运动，与齿杆啮合的齿轮轴作倒顺回转运动。机坐电机：电机安装板与机座铰链连接，另一端与螺母铰接，当转动机座上手轮时调节丝杆旋转螺母带动电机板上下以调三角带松紧。操作过程操作前准备物料准备：干粉应加入适量水进行搅拌均匀，湿物料可进行适当的干燥，物料呈块状，可不要进行加工处理。使用方法：开动机器，将混合料倒入斗内，由旋转滚筒的摇摆作用，压挤物料通过筛网形成颗粒，如粉碎块子，应逐渐加入，不宜加满以免受压过大，而使筛网易损。定期检查机件，每月进行一次，检查蜗轮蜗杆轴承等活动部份是否灵活和磨损情况，发现缺勤陷应及时修复。

机器一次使用完毕后或停工时，应取出旋转滚筒进行清洗和刷清斗内剩余粉子，然后装妥，为下次使用做好准备工作。易拉罐颗粒机不但提高了生产能力和粉碎效率，颗粒剂粉碎设备还扩大了应用范围，我新成生产的易拉罐颗粒机是一种先进的细碎粉碎机械，该系列易拉罐颗粒机产品在吸收多种粉碎机优点的基础上,充分运用冲击剪切相互撞击研磨等理论精心研制出来的经过多年研究，公司生产的易拉罐颗粒机设备赶超同行业。二易拉罐颗粒机颗粒剂粉碎设备适用范围：易拉罐颗粒机将各种废旧易拉罐，露露灌，饮料罐，啤酒罐，罐，八宝粥罐，罐，金属瓶，易拉罐，可乐罐，油漆桶，废薄铁皮，废铁渣，月饼盒，罐头盒等各种易拉罐破碎成团状颗粒，从而减少运输成本,并提高废铁投炉炼铁得速度。除经常注意检查各部位紧固松动外，同时更应该注意检查易损件的磨损情况,如磨损严重应及时更换,以免损坏主要部件。

产品特点：将产品粗碎至颗粒状，粉碎筛网配有各种型号可选择；可根据客户选择加装集尘系统，成品粉末降到最低，有效保护操作者和生产环境。材质为优质不锈钢(SUS)；粗碎刀具采用硬质合金特殊工艺制成，硬度高耐磨损，使用寿命长，维护简单，修理方便；加装开盖保护开关，使用操作更安全可靠；电动机控制设计负载保护开关，提高电机使用寿命；电动机根据客户加工物料特性，可更换防爆电动机；整机采用优质不锈钢（SUS）材料，符合GMP和QS要求；大产量型号可配装自动上料系统和自动集料系统。系列产品参数：型号入料口径（mm）主机功率(Kw)产量（Kg/h）电压（V）重量（Kg

) KCS-S-/KCS-S-KCS-S-400KCS-S7.5-400620KCS-S29011-600900注：产品规格若有变更，恕不另行通知。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/adFTKeLirVt6S.html>