

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



鄂式破碎机XPC-60100

XPC00鄂式破碎机主要用于破碎各种中等硬度的岩石或矿石，是冶金、地质、建材、化工等行业实验和化验中的理想设备。详细说明XPC型鄂式破碎机主要用于破碎各种中等硬度的岩石或矿石，是冶金、地质、建材、化工等行业实验和化验中的理想设备。在正常工作情况下，轴承的温升不应超过 40°C ，最高温度不得超过 70°C ，否则应立即停车，查明原因加以消除。加入轴承座的润滑脂为其容积的 10% ，每三个月必须更换一次；换新油时必须用干净的汽油或煤油清洗轴承与轴承座内污物。鄂式破碎机的维修规则和保养鄂式破碎机的维修，无论什么机器维修保养都是很重要的鄂式破碎机润滑经常注意并及时做好摩擦面的润滑工作，可确保机器的正常运转和延长其使用寿命。鄂式破碎机所采用润滑脂应根据使用的地点气温条件下而定，一般情况下采用钙基钠基和钙那基润滑脂。鄂式破碎机维修为保证鄂式破碎机的正常工作，除正确操作外，必须进行计划性维修，其中包括日常维护检查，小修中修和大修。大修处进行中修的工作外，鄂式破碎机XPC-60100还包括和更换车削偏心轴和鄂心轴，浇铸连杆头上部的巴氏合金，更换或修复个磨损件。

破碎时，如因破碎腔内物料阻塞而造成停车，应立即关闭电源停止运行，将破碎腔内物料清理干净后，方可再行启动。

鄂式破碎机的维修鄂式破碎机润滑经常注意并及时做好摩擦面得润滑工作，可确保机器的正常运转和延长其使用寿命。产品图片产品名称型号产品参数LD-钢筋打点机钢筋打印机（电动标距仪）是专为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器，由于鄂式破碎机XPC-60100旋转速度均匀平稳，且比手动标距仪精确度更高，操作更方便。

钢筋打印机（电动标距仪）主要技术参数：打印标距：mm0mm；外形尺寸：63090300mm；重量：约公斤SX--0马弗炉SX--0箱式电阻炉产品特点：本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制；炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mmZBSX-9A数控震击式振筛机ZBSX-9A数控震击式振筛机简介：该机鄂式破碎机XPC-60100适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。ZBSX-A数控震击式振筛机主要技术参数：鄂式破碎机XPC-60100适用筛子直径mmMM筛子叠高mm筛座震幅mm摇动次数times/min振击次数times/min回转半径mma电机功率KWrpm外型尺寸xx0mm（LxWxH）重量KgJJ-水泥胶砂搅拌机JJ-水泥胶砂搅拌机主要有双速电机加砂箱传动箱主轴偏心座搅拌叶搅拌锅底座立柱支座外罩程控器等组成。主要技术参数：自转：低速：0r/min高速：0r/min公转：低速：6r/min高速：0r/min电压：0V电机功率：0.70/Kw/p体积：0mmUJZ-砂浆搅拌机UJZ-砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。

鄂式破碎机XPC

干燥箱之工作温度可由室温+ 起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。-A电热恒温鼓风干燥箱系列是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。鄂式破碎机XPC-60100鄂式破碎机XPC-60100适用于量测隧道巷道峒室及其鄂式破碎机XPC-60100工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化，达到评定工程稳定性，研究工程围岩及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。XPC-I鄂式破碎机技术参数：型号：XPC-I给料口尺寸mm最大给料尺寸mm排料口尺寸~1mm生产率0~公斤/小时电动机型号YL-转速1rpm功率1.kw电压V外形尺寸（长宽高）0mm重量kgPHS-C精密酸度计PHS-C型PH计是一台数字显示pH计，鄂式破碎机XPC-60100采用蓝色背光双排数字显示液晶，可同时显示pH值温度值或电位（mV）值。该仪器鄂式破碎机XPC-60100适用于大专院校研究院所环境监测工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的pH值和电位（mV）值，配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化-鄂式破碎机XPC-60100还原电位）值，配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。

能粗碎中碎抗压小于kg/cm的各种矿石和物料，破碎比大，粒度均匀，出料粒度大小可调，产物粒度组成均匀，调节方便，满足化验，选矿等多方面破碎的要求，用一段破碎代替目前使用的多段破碎，适合破碎硬度大的物料，只需放置于水平地面，便可正常工作，不需做基础处理，机电控制一体化操作方便。

我单位取得了自营进出口权（登记注册证：）和自理报检资格（登记注册证：）及海关进出口货物资格（登记注册证：）。

另外为防止其鄂式破碎机XPC-60100单位冒充我公司产品，请广大新老客户认准我公司的产品商标（绿洲牌登记注册证：，商标已被我公司成功注册。颚式破碎机反击式破碎机制砂机振动筛洗砂机输送机等砂石破碎设备鄂式破碎机XPC-60100适用于飞机场铁路高速公路普通公路修筑及国家大型桥梁海底隧道陆地隧道新型高层楼房等建筑。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/B986EShiehY49w.html>