

便携式样品粉碎机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



便携式样品粉碎机

主要技术参数：电源电压（V）：功率（W）：转速（转/份）：~00容器容量（mL）：大杯50，小杯额定连续工作时间（min）：小于额定间歇时间（min）：大于4使用方法：4.针对不同样品选择不同刀具。将整体容器放入主机，如果用力按住杯子，机座便带动杯内刀具开始工作，松开时则停止工作，若先按下杯子再顺时针方向转动，则可锁住开关连续工作。

主机未装置杯体前不要用手触动开关进入公司黄页北京中诺泰安科技有限公司北京中诺泰安科技有限公司是以开发研制新型化学试剂及精细化工产品为主。同时中诺便携式样品粉碎机还代理德国德图美国Hygiena美国M美国Beacon等进口品牌紫外线强度计实验室仪器等。标准比色液，浊度标准溶液，福尔马胂标准溶液，环保标准溶液，试剂，%付品红，氨基磺酸，二氧化硫标液，甲醛缓冲吸收贮备液，盐酸萘乙二胺等。

便携式余氯检测仪便携式样品粉碎机适用于大中小型水厂及工矿企业游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测，以便控制水的余氯达到规定的水质标准。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/ELtNBianXieGOGO.html>