

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 鄂式立柱

鄂式平板硫化机主要技术参数产品型号XLB-D×2/MN公称合模力(MN)热板规格(mm)×2行程(mm)青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司(青岛地区独家销售,谨防假冒)是一家经过ISO9002008质量管理体系认证瑞士SGS认证,我公司是专业生产鄂式平板硫化机,全自动上压式平板硫化机等通用橡胶机械,我公司座落于美丽的海滨城市—胶南市,位于胶南市黄山经济开发区,交通便利。青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司现有员工余名,高级技工余名,设备齐全,机器精密部件均由大型加工中心完成。

我公司专业生产各种平板硫化机密炼机炼胶机EVA发泡机强力开片机电热式结片机造粒机切胶机轮胎成型机等橡胶机械及橡胶制品轮胎的厂家。青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司是由一批拥有丰富橡胶机械制造经验的工程师携手共创,公司自成立以来,时刻秉承顾客至上,科学管理,持续改进,精益求精的理念,以标准化生产制造,严格的品质管理,制造出最优质,快速,静音的高品质机械,公司始终坚持以诚信为本,最完善的技术支援和最及时的售后服务来回报各界的支持。

下面有鑫和工程师详细分析鄂式液压机吊运及安装：本机分箱包装，各箱包装内容详见装箱单，随机出厂之技术文件有使用说明书合格证和装箱单，应先拆开第一箱取出随机技术文件，根据每箱之装箱单，一个个拆卸清

点。

零部件在总装前应清洗干净，安装顺序如下：首先将工作台电气箱移动工作台导轨动力站按机器外型总图所示之相对位置安装。

试车金属垫块的高度不小于mm，接触平面应不小于×mm，并承受kN压力，垫块上下平面的平行度允差为mm。安装回程缸：垂直起吊回程缸，分别将其安装在上梁安装孔内，用螺母将回程缸缸体和上梁固定在一起，用螺钉将回程缸柱塞杆和回程梁连在一起，将拉杆穿过回程梁上梁和滑块，用螺母将回程梁和滑块连在一起。用吊环螺钉将三个主缸体吊起，锁紧螺母将缸体与上横梁锁紧，此时应注意油口位置，而后将充液阀分别安装在主缸缸底上。分别将立柱的上下锁紧螺母拧在立柱上，下锁紧螺母应充分紧固，上锁紧螺母应稍留间隙约mm，以备调整精度时用。

将设备精度调整后，加热插入上梁和工作台内的立柱，使其伸长mm后，紧固螺母，立柱冷却后起到锁母予紧及防松作用。

将充液箱动力油箱清洗干净后注入经严格过滤的干净油液（油液通过空气滤清器注入）加油至油箱游标上限位置，加油量约升。详细说明上海雷韵试验仪器制造有限公司专业生产鄂式破碎机，PE系列鄂式破碎机，产品质量保证，售后保障。钢筋打印机（电动标距仪）主要技术参数：打印标距：mm0mm；外形尺寸：63090300mm；重量：约公斤SX--0马弗炉SX--0箱式电阻炉产品特点：本系列电阻炉配有KSW型温度控制器及镍铬-镍硅电偶，对炉膛温度进行控制；炉壳用薄钢板制作，内炉衬用硅耐火材料制成；由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mmZBSX-9A数控震击式振筛机ZBSX-9A数控震击式振筛机简介：该机鄂式立柱适用于公路建筑地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析，每次开机分钟，既方便又简单完成分级工作。

ZBSX-A数控震击式振筛机主要技术参数：鄂式立柱适用筛子直径mmMM筛子叠高mm筛座震幅mm摇动次数times/min振击次数times/min回转半径mma电机功率KWrpm外型尺寸xx0mm（LxWxH）重量KgJJ-水泥胶砂搅拌机JJ-水泥胶砂搅拌机主要有双速电机加砂箱传动箱主轴偏心座搅拌叶搅拌锅底座立柱支座外罩程控器等组成。主要技术参数：自转：低速：0r/min高速：0r/min公转：低速：6r/min高速：0r/min电压：0V电机功率：0.70/Kw/p体积：0mmUJZ-砂浆搅拌机UJZ-砂浆搅拌机主要用于建筑行业大专院校科研单位质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。

干燥箱之工作温度可由室温+ 起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。-A电热恒温鼓风干燥箱系列是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。

XPC-I鄂式破碎机技术参数：型号：XPC-I给料口尺寸mm最大给料尺寸mm排料口尺寸~1mm生产率0~公斤/小时电动机型号YL-转速1rpm功率1.kw电压V外形尺寸（长宽高）0mm重量kgPHS-C精密酸度计PHS-C型PH计是一台数字显示pH计，鄂式立柱采用蓝色背光双排数字显示液晶，可同时显示pH值温度值或电位（mV）值。

该仪器鄂式立柱适用于大专院校研究院所环境监测工矿企业等部门的化验室取样测定水溶液的pH值和电位（mV）值，配上ORP电极可测量溶液ORP（氧化 - 鄂式立柱还原电位）值，配上离子选择性电极可测量该电极的电极电位值。详细说明上海雷韵试验仪器制造有限公司专业生产环保型鄂式破碎机，PE鄂式破碎机，产品质量保证，售后保障。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/rIqNEShijiokd.html>