

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



标准试验振动筛

标准分级试验振动筛技术参数SY型标准试验筛（也叫分析筛）是集粉粒分级液体过滤为一体的标准检验分析筛。使用条件：海拔不超过：米；周围环境温度： $- \sim$ ；相对湿度不超过%（以下）；周围介质没有导电尘埃和能腐蚀和破坏绝缘的气体（防爆型除外）。设备结构及工作原理：SY型标准试验筛（也叫分析筛）采用新型立式振动电机为振动源，立式振动电机上下端装有偏心重锤，可产生水平垂直倾斜的三次元运动，激振力通过筛框底盘传递到标准筛框及物料上以达到优良分级。通过调节上下偏心重锤的相位角，可改变物料在筛面上的运动轨迹，同时可在定时器上设定运行时间，保证物料充分分级。设备日常维护：每日工作前应检查：各部螺栓是否锁紧，且使用弹簧垫圈防松；工作中应随时观察是否有异常响声；机身各部是否因振动产生损坏；使用后应将设备清理干净。

常见故障及检查方法：一电机运转不正常或不运转检查电源是否缺相或停电；检查插座是否接触不良；检查定时器是否损坏；检查电机线圈是否烧断；润滑油是否注入过多或轴承是否严重磨损。二有异常响声基座是否坚固耐用，当激振力过大而不稳定时应加固基座；弹簧是否有断裂现象；电机固定螺栓是否有松动或损坏；机体与其标准试验振动筛物体是否有接触。

注意事项：本设备使用前，应仔细阅读产品使用说明书，若用户不按本说明书规定操作，所造成的一切后果制造厂概不负责。来函查询有关使用SY型标准试验筛（分析筛）资料时，请将以下资料一并提供给我们，以便我们对客户提供迅速满意的答复。

标准振动筛

待分析物料的名称结构比重等性质；筛网目数及筛选级数；工作运转状况（单班连续等）；特殊要求。

我公司是一家致立于粉磨与破碎，筛分与输送，提升与混合等设备及其相关配套产品的设计制造生产与销售的企业。公司本着“以质取信，以信求誉，以誉取胜，广交用户”的经营理念，引进国内外先进的工艺和科学的管理方法，结合专业的技术力量和完善的检测手段，逐步发展成为振动筛分输送提升行业的高新技术企业。

我公司拥有一批专业的科技人才和技术人员，有丰富的物质资源和人力资源，同时我公司又引进了一批高级管理人才和技术人才，使管理体系得到进一步完善，进而也加快了对新产品的开发和研制，增强了公司的整体实力，提高了我公司的市场竞争力。公司拥有各类先进的机加工，振动设备检测系统及仿真实验场，对公司设计，生产的各类振动设备进行物理机械性能测试。“追求零缺陷，实现零报怨”是我们公司恪守的企业宗旨，是瑞鑫人孜孜不倦的追求！瑞鑫人始终以客户为中心，以质量为主题，以管理为主线，以技术创新为动力，靠质量求生存，靠品质赢市场，以优质用心的服务赢得了国内外新老用户的广泛好评。

名称：电动振筛机型号：SY电动振筛机详细说明：SY电动振筛机（也叫分析筛）是集粉粒分级液体过滤为一体的标准检验分析筛。工作原理：SY电动振筛机（也叫分析筛）采用新型立式振动电机为振动源，立式振动电机上下端装有偏心重锤，可产生水平垂直倾斜的三次元运动，激振力通过筛框底盘传递到标准筛框及物料上以达到优良分级。

付款方式：标准试验筛要水平放置；确认电源和铭牌要求相符，并确保接地；振动部分不能与其标准试验振动筛物体接触；各部螺栓是否锁紧。把被检验物料放入最上端的标准筛框里，盖上标准筛上盖，根据标准筛框的总高度调整调节杆高度，然后用压板和锁紧螺母对标准筛框进行定位压紧（注：两侧要用力应一致）。

产品名称：实验室标准筛分机，不锈钢实验振动筛产品类别：化工化学实验室用品原产地：新乡市型号规格：产品价格：/台报价地区：新乡市发布时间：--(共浏览37次)标准检验筛，标准试验振动筛适用于普通磨料粒度检测和超硬材料生产分级及粒度检查，广泛用于地质水泥冶金粉粒化工医药建材国防等部门的科研生产实验室

标准试验振动筛

质检室，对颗粒状粉状物料的粒度结构液体类固体物含量及杂物量的精确筛分过滤检测。

实验室振筛机结构先进，性能良好，具有转制幅度大，振动力强，使用方便，筛选效果好，使用夹套方便灵活等特点。该机配目标标准筛，筛摇动次数次/分，振击次数次/分顶击式振动筛产品特点 效率高设计精巧耐用，任何粉类液体均可筛分。顶击式振动筛标准试验振动筛适用范围主要供煤电电力矿山地质化工冶金建材及化工等行业科研单位院校实验室内物料筛分分析。顶击式振动筛技术参数序号名称单位参数可放筛具直径mm//筛分粒度mm ~ 电机功率Kw.2 (.5普通电机) 噪音dB小于振幅mm ~ 振动频率次/分7外型尺寸长宽高：38：3+N58电源V;HZ22;59整机重量Kg恒诚售后服务原则首选，我们把公司命名为恒诚的意义就是：我们将持之以恒保持我们在商场的诚信，诚心的接待每一位客户，真诚的为我们的客户提供最优质的售后服务。我公司将根据客户的具体情况为客户提供有针对性的技术培训，并对用户进行产品质量跟踪及回访，以便根据客户需求改进产品性能，不断提高产品质量。

) 我公司将为客户提供专业的安装指导技术，也可根据具体情况和客户要求安排技术工程师前往安装，调试指导工作，直到设备正常运转我公司在接到用户需要解决产品在使用中出现的问题通知后，将在小时内做出初步响应，重大问题2小时到达现场。

我们始终将客户的要求作为我们工作的起点和终点，一切为了客户，为了客户的一切，我们将尽我们一切的努力，为客户提供从设备选型安装调试人员培训技术支持设备维修的一整套服务。该机常配套采用 mm标准分样筛框，也可根据客户需要采用 mm检查筛框或 mm分样筛框。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/F5DxBiaoZhunIDxOG.html>