

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



矿石粉碎机21002200,矿石粉碎机300目

中药（药材）粉碎机又称打粉机，是现代中药房（药店）不可缺少捣药工具，代替传统的捣药臼，工作效率是手工捣药的倍，深受用户的青睐和好评！中药粉碎机采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成-目的粉末，颗粒田七粉碎成目的细度只需一分钟，将珍珠粉成白面只要二分钟，既均匀又无损耗。超高速电机设计，药材粉碎细度高（多数药材粉碎细度达-目）；粉碎范围广：三七山慈姑乳香没药阿胶菟丝子海马黄芪等均能很好粉碎。物料由投料口进入粉碎室，被高速旋转的刀片撞击粉碎，刀片的高速旋转也引起了空气气流的流动，从而把粉碎后的物料带到粉碎罐中，气流经滤袋排出，完成粉碎。特点：细度高，植物性纤维的粉碎细度可达-00m（D）；硬性脆性物料的粉碎细度可达2-m（D）；可充分满足用户对超细粉碎的需求。

设计巧，将机械式粉碎气流式粉碎的优点结合于一体，特殊结构的刀型，极大的扩展了粉碎范围，适应用户对多种物料的粉碎需求。

体积小，重量轻，与该级别的其他类型粉碎机相比，大大减小了体积降低了重量，可放置于台面使用，对实验室使用的用户尤为方便。二设备参数：型号FDV电源V功率HP（约W）转速00r/min重量KG产地台湾体积mm细度纤

维性物料：-目脆性物料：-目产量纤维性物料-KG脆性大比重物料-KG三粉碎实例：植物的叶茎根花：（主要是中药材。粉碎细度-目三七毛慈姑：典型的高硬度中药材的代表，可粉碎，但要注意投料粒度，物料直径小于厘米，均匀的将物料投入粉碎室。

粉碎细度：-目晶体类化学合成类物料：（特点是脆性强，硬度中等）该类型物料的特点是脆，硬度高一些。四常见问题处理：对含油性水分糖分粘液质比较高，且对温度比较敏感的物料的粉碎此类物料如果未经处理直接粉碎，结果就是在粉碎室内抱成团状，沾满刀片及内壁，且温度急剧升高，导致糊化。该类型物料的正确粉碎方法：）烘干处理：用微波炉烘箱等设备进行适当烘干，将水分排出，使物料变硬变脆；）混合粉碎：将干性的物料和上述物料混合在一起粉碎，用干性物料来吸收他们的粘油性。该类型机粉碎时温度会有多高，会不会对物料产生不利影响这与粉碎的物料和需求的细度有直接关系，细度要求高且物料难于粉碎的话，温度升高就必然快，目前正常使用已知的最高温度是度，有些物料对此温度不适合。使用时，按照如下步骤：a液氮出口对准投料口，启动粉碎机；b开启液氮控制开关，液氮流入粉碎罐体后，再进行投料。停止时，按照如下步骤：a停止投料后约半分钟至一分钟，关闭粉碎机电源；b关闭液氮控制开关；c移开液氮罐进行清理。本厂具有先进的产品试验设备，检验仪器和加工设备，具有优良的产品开发环境和产品生产线，我们一直以过硬的产品质量，良好的企业信誉，服务于广大客户，再实践中不断地求改进，求创新，产品远销,英国,日本,泰国,伊朗,马来西亚等国家,在同行中具有较高的声誉。

企业宗旨为“质量第用户第一”，客户满意，就是我们的经营目标，热忱欢迎新老用户来电来函，洽谈业务，共创美好未来。

企业文化：服务理念：亲情快捷规范完美市场理念：命运共同，利益“双赢”；产销携手，拓展市场质量理念：品质铸就一切，誉满全国企业目标：树立全国行业名牌地位。江苏欧嘉康干燥设备工程有限公司专业生产粉碎机根据所需物料细度的D标准（%的物料达到预定细度）可将粉碎机区分为破碎机（目以下）粉碎机（-目）超细粉碎机（-目）超微粉碎机（目以上）。本信息由：江苏欧嘉康干燥设备工程有限公司(js-drycom)提供，我们是商盟会员，全网认证的诚信供应商。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/b7B2KuangShiZUK0t.html>