

废马口铁粉碎机,座SL03660脱介筛申克

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



废马口铁粉碎机,座SL03660脱介筛申克

特别是本公司首次采用的碳化钨涂覆磨具，其硬度接近碳化钨磨具，而其价格不到碳化钨的一半，能满足绝大部分原先需用碳化钨磨具的用户需要，具有较高的性价比，是用户的理想选择。型号破碎能力(kg/h)电机功率(kw)整机重量(T)外型尺寸(mm)进料口尺寸(mm)定刀数量(把)走刀数量(把)适宜加工最大块料SL块-KgSL块Kg塑料粉碎机用途废马口铁粉碎机,座SL03660脱介筛申克适用于箱类薄管件吹塑件瓶壳等塑料的回收。塑料粉碎机操作方便，换刀片简便快捷，平型刀宽大的结构适合破碎大体积薄壁薄料产品，提高破碎效率；设有电控安全设计，料斗采用双层结构，内填隔音材料，马达附有超负荷保护装置电源设备具有良好的安全性及环保，省电耐用。

塑料粉碎机的主要特点此类机械采用合金钢刀片，寿命长；同时，该械采用分离设计，易于检修和清洗，并有双层结构，装有隔音材料，噪音很低，刀轴座经过严格的平衡试验，机台底座并装有四轮，移动方便。其中分三大类：（一）硬塑料粉碎机，本机适合粉碎各类中小型塑料板材：ABSPEPP板等板材粉碎回收；针对板材料粉碎而独特设计的长方型投料口，便于长条型板材投入粉碎，提高工作效率。可选配吸料风机储料桶组成管材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率；采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好；刀型设计合理，产品成粒均匀；刀座热缩处理，外形设计美观大方。若需要塑料破碎机长期固定作业，应将其固定在水泥基础上；若需

要塑料破碎机流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和塑料破碎机的皮带轮槽处于同一回转平面。塑料粉碎机起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪锤片及转子运转是否灵活可靠，破碎室内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及塑料破碎机润滑是否良好。

工作中要随时注意塑料粉碎机的运转情况，首先，送料要均匀，以防阻塞碎料室；其次，不要长时间超负荷工作。药材粉碎机又称磨粉机，是现代中药房（药店）/家庭不可缺少捣药工具，代替传统的捣药臼，工作效率是手工捣药的倍，是现代药材业必备的工具！本机采用超高速精品电机和高档轴承，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成-目的粉末，颉块田七粉碎成目的细度只需分钟，将珍珠粉成白面只要分钟，既均匀又无损耗。超高速超平稳电机设计，药材粉碎细度高（多数药材粉碎细度达-目）；粉碎范围广：三七山慈姑乳香没药阿胶菟丝子海马黄芪等均能很好粉碎。SL-便携式小型万能粉碎机采用超高速精品电机和高档轴承，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成-目的粉末，颉块田七粉碎成目的细度只需分钟，将珍珠粉成白面只要分钟，既均匀又无损耗。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/koRUFeiMaMdmvR.html>