

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



磨粉机浙江

电机下方的铁板有个螺丝孔位，用长螺丝穿过螺丝孔将电机铁板牢固地固定在桌面或者台面（柜子）上；电机和桌面之间如果垫上软胶（橡胶垫），会减少震动，达到更好的静音效果。电机罩也应该固定在桌面或者柜子上，应该使电机罩和电机铁板分开，不要贴近铁板，防止开机运转后铁板和电机罩产生振动和共鸣，再用短螺丝将电机罩锁紧。将机盖打开，再将磨盘固定在连接轴上，再用两个大拇指按压在磨盘上，如果磨盘能够自由伸缩，说明磨盘和连接轴配合好了。再盖上机盖，拧紧锁紧螺母，通好电源，打开开关，检查磨粉机是否按指定的方向运转，声音震动是否正常，如有异响或异常震动，应关机检查，排查问题直至正常，才能重新启动。启动电源，运转分钟左右，将物料放进料斗，将调节器拧至适当位置，打开下料挡板，使物料缓慢地流进磨粉腔。磨粉的粗细取决于两块磨片之间的间隙，而磨片的间隙靠调节器进行控制，根据机盖上的粗细指示，当调节器往细的方向调节时，两块磨片的间隙缩小，磨粉就变细；反之，磨粉则变粗。

调节器的调节范围和力度该如何控制，可以通过耳朵听磨片摩擦产生的声音以及电机运转的声音来决定，磨片靠得越紧，声音就更响更尖锐；反之，磨片靠得不紧或者分离，声音就柔和。

所以磨含油量特别高的物料时，调节器不要调太紧，磨片间隙保持稍微靠近甚至要完全分离，才能磨成粉状（

小颗粒状)。

以上物料如果需磨得很细，需要配不含油或者低含油量物料，高含油量和低(无)含油量物料的比例为：1:1，而且采取磨两遍的方法，第一遍粗磨，第二遍细磨。浙江五谷杂粮磨粉机产品参数：型号：型(不锈钢材质)电压：V/V(由客户根据需要任选)电机功率：W电机转速：r/min成品细度：~目生产能力：~kg/h外形尺寸：(cm)机器净重：公斤特性：连续投料式生产有无筛网：无筛网可调性：进料快慢和出料粗细均可调节浙江五谷杂粮磨粉机操作：开关机需注意事项：开机：机器开机时请先把调粗细螺母退松再开机，以免卡机。品牌佳润种类塑料粉碎机产品别名研磨机产品用途废塑料加工型号电动机功率KW外形尺寸2m重量2kg磨盘式磨粉机是我公司在德国专家的技术指导下，精心研制的新一代高性能磨粉机，在塑料橡胶化工等行业具有广泛应用。磨盘式磨粉机特点·品牌的配置配国优品牌电器；·磨盘式磨粉机能耗少产量高环保好；·结构简单安装方便；·磨盘动刀与定刀间隙，采用特定调节(三分钟完成)，新型简单，便于控制粉体大小新型磨盘使用是普通磨盘的两倍；·主机设有风水循环冷却系统；·优质刀具更换简便修磨后可以反复使用；磨盘式磨粉机磨粉对象PELEPEPVCABSEVAPS橡胶等各类塑胶磨粉。

磨盘式磨粉机主要技术参数实验室专用磨粉机，小型磨粉机，浙江杭州磨粉机厂家我厂生产的全不锈钢中药粉碎机磨粉机浙江适用于小型中药厂中药店中医院，同时磨粉机浙江适用化工矿山和科研单位等，该机工作效率高，操作简单。

产品细度克达100目，对于粉碎易粘结，通常粉碎机难于粉碎的贵重中药，就更为有效。

本机采用过热保护器，如电机负载过大，会自动停机，如继续操作，请重新按下保护器。本公司有着国内最先进的生产设备和检测设备，拥有一批专业技术研发人员和生产技工，产品质量不断提高，技术工艺不断改进，各种产品均符合国家药品生产的GMP要求。

粉碎细度：-目 生产率：-KG 电机功率W 电机轴转速转/分。 外型尺寸：406 重量：KG 流水式超细中药粉碎机CLF-B结构特点 本机由电机刀片进出料斗调节器电器等元件组成。

体积小 重量轻 性能稳定 操作方便 损耗件只是刀片，加工

