

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



组织捣碎机,组织捣碎机1升,组织破碎机

所有型号包括：-：升不锈钢容器，盖子，及不锈钢刀片，符合CE标准，英尺电源线不带插头。是科研机构大专院校卫生防疫和产品制造等进行科学研究产品开发品质控制及生产过程应用的理想实验设备。捣碎驱动电机采用高密度压铸铝合金机壳的微型电机，输出功率大运行转速高，安全可靠；运行状态控制采用高低二档调速器，调速方便；玻璃捣碎瓶体采用优质原料制成，透明度佳，实验效果观察清楚；不锈钢捣碎刀轴采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活等特性。上海兰仪实业有限公司(Shanghai Lanyi Industrial Co., Ltd)位于长江入海口，中国的第一大城市——上海。依托上海的地理人文和科技优势，上海兰仪汇集制冷电子数控机械等专业技术人才，多年来一直致力于实验室仪器设备的研发生产和销售，处于实验室仪器和生物医药工程等高新技术领域的领先地位，整个生产流程严格贯彻ISO：质量体系标准，创新的技术，完善的生产工艺，为兰仪品牌的良好口碑奠定了坚实的基础。主要研发生产：无菌均质器光化学反应仪小型喷雾干燥仪低温恒温槽/冷却液循环泵/恒温循环器恒温水槽/油槽高温循环器光化学反应器小型喷雾干燥机雪花制冰机层析实验冷柜反应釜水浴锅/水箱超声波细胞粉碎机/清洗机等生化实验常规设备。组织捣碎机具有功率大噪音小，操作安全等特点，为各大中院校科研单位化工等实验室搅拌各种液相化学反应提供一项不可缺少的基本设备。组织捣碎机技术参数：输出功率：W负载转速：-0rpmDS-/DS-组织捣碎机DS-/DS-Composing, Crushing, Even Thick Liquid Machine组织捣碎机,组织捣碎机1

升,组织破碎机适用于生物制药基因研究病理分析聚合反应等领域，是液体介质与软质固体混合捣碎的实验设备。

组织捣碎机

驱动电机采用功率大转速高结构紧凑的串激式微型电机，运行安全可靠；运行状态控制采用高低二档调速器，调速方便；玻璃捣碎瓶采用优质原料制成，透明度佳，实验效果观察清楚；不锈钢捣碎刀轴采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活等特性。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/IE2uZuZhi jmpQA.html>