

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



振筛机有限公司,振筛机检修规程

产品经由国家建材研究院水泥与新材所监制并计量检验合格予以出厂，公司荣获ISO国际质量体系认证。业务部，营销‘沥青检测仪器系列砖瓦检测仪器系列水泥检测仪器系列力学XSZ-方型双层振筛机具有结构紧凑，体积小，重量轻，移动方便等优点，可同时将物料分为二种或三种粒级，更换筛网则可筛分多种级别的产品。 ，本机装有定时控制，使用时可根据用户对物料粒度的分析要求调节使用，定时刻度盘上OFF是停止档，ON是常震档，其余均可根据需要调节，使用需将定时开关拨到你所需的位置，再开电源开关，方能震动，到时能自动控制，减少电力浪费。XSZ-单双层振筛机 | 振筛机价格 | 参数 | 使用 | 维修 | 单双层振筛机使用与维修本机应装设电气保护装置。电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-）一次，加油时，通过油杯加入适量锂基润滑脂。XSZ-单双层振筛机 | 振筛机价格 | 参数 | 使用 | 维修 | 单双层振筛机日常保养启动前：检查粗网及细网有无破损每一组束环是否锁紧启动时：注意有无异常杂音电流是否稳定振动有无异状使用后：每次使用完毕清理干净XSZ-单双层振筛机 | 振筛机价格 | 参数 | 使用 | 维修 | 单双层振筛机安装前的准备检查电机标牌是否与要求相符。

振筛机规格

反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。初次工作时无上下震三优质电动振筛机，上海电动振筛机厂家，电动振筛机最新价主要技术参数：套筛规格：-目，可装筛子高度：mm，筛子直径：0mm，筛振次数：00转/分，功率：瓦

上海雷韵试验仪器制造有限公司是一家面向全国,集科研生产销售维修服务于一体的仪器公司。单孔水浴锅HHS型水浴锅,数显恒温水浴锅振筛机有限公司,振筛机检修规程适用范围：本系列产品可供医疗卫生医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温和辅助加热。HHS型水浴锅,数显恒温水浴锅本机特点：本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠。GRS-A热空气消毒箱GRS-A热空气消毒箱：内胆尺寸：，功率：W，供大专院校生物农业科研等部门做储藏菌种生物培养进行科研的必须设备。DHP-电热恒温培养箱DHP-电热恒温培养箱控温RT+ -6，供大专院校生物农业科研等部门做储藏菌种生物培养进行科研的必须设备。DHG-A电热鼓风干燥箱DHG-A电热鼓风干燥箱DHG-A电热鼓风干燥箱内胆尺寸：，RT+-，外形尺寸：，定时范围：-min，输入功率：600W，恒温波动度

旋片真空泵,XZ型真空泵XZ型真空泵，是一种旋片式封单级真空泵。该泵可用于空调，制冷设备的修理，医疗仪器的抽吸装置，印刷机械，真空包装，真空吸塑，理化实验及需要真空环境的小型装置等各种真空作业用。-A远红外高温干燥箱-A远红外高温干燥箱工作室尺寸（mm），系列干燥箱，远红外加热新技术制造，不锈钢内胆，最高加热温度，俗称电焊条烘箱。

主要供化工造船机械等工业XFH系列灭菌器XFH系列灭菌器是经特别设计用来在短时间内对衣物敷料器械和工器具器械和工器具器皿等物品进行灭菌的设备，是以压力蒸汽为灭菌介质，实现对物品彻底有效的灭菌，广泛应用于医院供应室手术室制药厂和实验室等对物品的灭菌处理。XFH-MA压力灭菌器XFH-MA压力灭菌器手轮式快开门结构;机械式安全联锁装置;超压自泄-Mpa;最高工作温度 - ;断水保护控制;指示灯显示工作状态;自胀式密封;双刻度二类读数压力表;全不锈钢材料;操作简便安全可靠;XFS-A蒸汽灭菌器XFS-A蒸汽灭菌器煤电二用，升，不锈钢制。超压自泄-Mpa;最高工作温度 - ;双刻度二类读数压力表;自胀式密封;煤电两用加热方式;操作简便安全可靠PHS-C精密酸度计仪器PHS-C精密酸度计仪器用于精密测量各种溶液的pH值（酸度），当配上相应的离子选择电极时，能测量多种相对应的离子浓度，可以用作电位滴定测量显示仪，仪器具有温度测量功能。PHS-C型PH计PHS-C型PH计是一台数字显示pH计，振筛机有限公司,振筛机检修规程采用蓝色背光双排数字显示液晶，可同时显示pH值温度值或电位（mV）值。工作台面：mmJP电子天平JP电子天平最大称量g，分度值g。称盘直径：mm，外表尺寸：xxmmFA电子天平型电子天平FA电子天平型电子天平最大称量g，分度值g。外表尺寸：STDZ-数显岩石点荷载仪主要技术参数：：千斤顶最大工作压力：00Mpa：大试样高度0：力传感器最大量程：00KN：用了高精度压力变送器。

mm电源：交流V%HZ；外形尺寸：2mm（长）20mm（宽）00mm（高）；本机采用精密导柱保证在试用时上下压头不偏移。KG皮带输送机推荐指数 胶带输送机可在环境温度 - 至 + 范围内使用，输送物料的温度在以下。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/HQwgZhenShaimXLJV.html>