

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



砂磨机厂

为什么有些厂的砂磨机磨出来的色浆达不到要求听一些客户说他们买回来的砂磨机研磨出来细度却达不到要求，这使他们很困惑，常见研磨细度达不到要求的原因有哪些？又该如何解决呢？原因一：颜料颗粒聚集紧密很难分散，如碳黑铁蓝很难分散。解决方法：在生产中遇到这个情况应做以下处理：一是合理调整工艺，如砂磨分散工艺可采取球磨或三辊机研磨配合后再经砂磨机研磨分散；二是使用分散剂，其他如碳黑的溶剂预浸也可提高分散效率。

解决办法：首先要依靠颜料供应部门加强管理，严禁混入杂质，保证产品质量；其次是色浆生产车间配对时加强漆料过滤，注意粉料中能辨别出的杂质及时清除；对已混入的杂质用三辊分散时应采取满斗余斗操作或串联使用单辊磨充分其滤渣作用；原因四：颜料本身的细度大于色浆要求的细度，无法磨细，很多情况下都是颜料的原始颗粒大于色浆要求的细度所致。卧式砂磨机工作原理卧式砂磨机是连续操作的全密闭式的湿法研磨分散机械，由泵浦输送液体原料进入卧式砂磨机密闭研磨缸内，再由主机推动介子研磨珠高速运转，使原料在狭窄的研磨珠间隙中经加压高速旋转冲击，产生混合乳化分散搓揉滚动等研磨功能，迅速将物料颗粒磨细和分散聚集体，从而达到原料要求的细度和很窄的粒度分布范围。卧式砂磨机的研磨作业是在全密闭且具有压力的研磨缸内高速运转研磨，所以没有溶剂挥发污染空气的问题，保证了车间卫生，确保操作人员的身心健康。研磨缸

底部配置滑动轨道，方便更换研磨珠及保养维修时拆卸，只要拆开固定螺丝可拉开研磨缸使研磨珠流出。

卧式砂磨机的传动结构与研磨结构之间装置机械轴封，并用溶剂型液体循环润滑机械轴封，使研磨原料和传动结构分开，循环润滑机械轴封的溶剂在储存桶内，并输送冷却水循环冷却润滑用溶剂。卧式砂磨机原料输送的泵浦分齿轮泵浦及气动双隔膜泵浦两种，供使用者依要研磨原料的物理性质和特性区分选择。本着“专一才能专业”的理念，企业决策层从年起大胆进行革新，确定了专注研发生产湿法研磨的企业发展方向，经过十多年的发展与积累，目前已成为行业内最具影响力的湿法研磨设备生产制造商之一。儒特企业市场定位简单而清晰，力求做精做专，十多年只做一种设备，从上个世纪九十年代末期企业的总工程师就开始将瑞士的湿法研磨技术引进，迄今已为国内外输出超过两万台合格设备，涉及涂料油墨农药非矿业陶瓷电池等十多个行业，并取得了客户的一致好评。

儒特企业率先在国内国际真正践行“客户至上”的理念，企业董事会郑重向所有客户承诺：所有儒特公司的产品每年均免费享受专业人员上门维护两次，国内客户其他需要服务的事项人员小时上门国际客户在签证办理后五个工作日内上门。

这项举措截止目前在中国乃至世界的服务领域都是罕见的，也为儒特无论在客户砂磨机厂还是同行面前都赢得了不菲的口碑。

同时儒特企业在年底前将实现华南广州华北北京华中武汉东北沈阳西部重庆都建立销售服务网络，将服务的承诺质量进一步提高。广泛应用于涂料，染料，油墨，农药，磁带，造纸，皮革化工，等行业的高效分散研磨，具有结构简单，启动平稳，送料无极调速，连续生产效率高，换色方便，清洗容易，操作简单等优点。SW系列卧式密封锥形砂磨机燬W系列卧式密封锥形砂磨机是将粉态物料与液态物料进行固—液相分散研磨的机械。将预先搅拌妥之原料送入主机之研磨槽，研磨槽内填充适量之研磨媒体，如玻璃珠等经由分散叶片高速转动，赋予研磨媒体以足够之动能，与被分散之颗粒撞击产生剪力，达到分散的效果，再经由特殊之分离装置，将被分散物与研磨媒体分离排出。三延长沉淀时间，悬浮在液体中之微小粒子，达到临时悬浮之目的，如水悬性农药，可增加散布面积延长药效，或果汁如芭药汁等。砂磨机又称珠磨机，该机主要用于化工液体产品的湿式研磨，根据使用性能大体可分为立式砂磨机，卧式砂磨机篮式砂磨机棒式砂磨机等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/QZkQShaMoDpbrv.html>