

直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机

应用领域：直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室生产能力：Kg/h (kg/h) 进料粒度：mm (mm) 圆盘粉碎机直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。内设两块直立相对的磨盘，其中之一加以固定，另一磨盘转动时使试样粉碎，是目前国内首创的性能优良的粉碎设备。名称磨盘直径给料粒度粉碎能力出料粒度(目)外形尺寸电动机功率设备重量圆盘粉碎机mmKg/h-KW约KG本网站价格为标准报价，仅供参考。上海江莱生物科技有限公司在广大科研用户的帮助和支持下，经过多年不懈的努力，已成为国内生命科学试剂的国际运营商之代理许多国际先进水平的高科技产品，包括分子生物学细胞生物学免疫学诊断，仪器仪表等多个研究及应用领域。在人们致力于科研的同时，我们也致力为行业锻造一个更好的技术服务体系和更全面渠道支撑体系，而这恰恰是我们行业健康发展的重要条件和未来的目标。我们一直关注着生物行业的发展，致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务，上海江莱生物科技有限公司立足上海，面向全国，真诚希望与每一位顾客建立良好的合作关系。

圆盘粉碎机

出售直径圆盘粉碎机长期批发_直径圆盘粉碎机保修三年，EGSF-系列圆盘粉碎机有三种规格，EGSF-I型为普通型，EGSF-II型为安全型，EGSF-III为全密封型，欢迎用户根据要求可自我选择。

出售直径圆盘粉碎机长期批发_直径圆盘粉碎机保修三年结构及原理本机器主要是由机体底座主轴动磨盘固定磨盘端盖上盖及料斗等构成。机体安装于底座之上，直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机的传动部分有传动轴轴承动磨盘皮带轮组成，工作室由端盖调节轴固定磨盘动磨盘进料口组成。物料粉碎在工作室内进行，物料从端盖上方的进料口加入，进入两磨盘中间，由于挤压作用使试样粉碎，粉碎后的试样从磨盘中间的间隙内流出，落到下面的料斗中。出售直径圆盘粉碎机长期批发_直径圆盘粉碎机保修三年安装及使用注意事项机体安装基础必须牢靠平整，以防机体受力不均引起破裂。EGSF-I 圆盘粉碎机EGSF-I 型圆盘粉碎机直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。详细说明产品供应EGSF-I圆盘粉碎机使用说明圆盘粉碎机价格直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于地质冶金化工建材等工业部门和大专院校科研单位的试验室，对mm以下粒度试料进行粉碎，粉碎后的试料最细可达目。

理论最大相对密度仪容器HLM-配件价格使用说明技术参数使用说明生产厂家理论最大相对密度仪容器HLM-配件
沥青混合料理论最大相对密度仪的配件：容器。

DLC-电脑沥青快速抽提仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家DLC-电脑沥青快速抽提仪DLC-型电脑沥青离心式快速抽提仪该仪器主要用于道路交通工程部门及有关大专院校科研教学等部门检测沥青混合料级配及沥青含量之用。

特点：分体数控，无级调速SYD-沥青脆点仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SYD-沥青脆点仪SYD-型沥青脆点仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。自动沥青脆点仪（弗拉斯法）直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于按公路工程沥青及沥青混合料试验规程《-沥青脆点试验（弗拉斯法）》在低温下测定各种沥青材料的弗拉斯脆点。SY-旧款沥青控温测力延伸仪SY-旧款沥青控温测力延伸仪直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于各种型号沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度,能自动计算显示个试样的延度平均值,温度数显。液晶显示工作状态,具有时间显示速度显示（可调速）测力图形显示和试样延伸的显示,可与打印机连接打印数据。SZR-电脑沥青针入度仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SZR-电脑沥青针入度仪SZR电脑沥青针入度仪主要用于测定粘稠石油沥青，粘稠页岩沥青，及液

体石油沥青，沥青材料经蒸馏或乳化后的残留物的针入度。SYD-克利夫兰开口闪点仪（克利夫兰闪燃点仪）价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SYD-克利夫兰开口闪点仪（克利夫兰闪燃点仪）SYD-克利夫兰闪燃点仪简介是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。

直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于标准GB / TISOASTMDIP石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）测定除燃料油和开口杯低于 的石油产品。

175圆盘粉碎

NLD-水泥胶砂流动度测定仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家NLD-水泥胶砂流动度测定仪NLD-水泥胶砂流动度测定仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代符合GB/T-标准要求,通过测定水泥胶砂流动度数值，以确定水泥胶砂标准稠度用水量。DCBY-新标准水泥比长仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家DCBY-新标准水泥比长仪新标准水泥比长仪用于测定砂浆BY-型用于混凝土。主要技术参数千分表最小刻度值0.00mm千分表最大量程mm电子千分表mm测量范围砂浆用BY-60型比长仪千分表58-6mm电子千分表58-65mm。HJ-混凝土快速养护箱价格使用说明技术参数使用说明生产厂家HJ-混凝土快速养护箱HJ-混凝土快速养护箱直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于水泥厂，建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护，可在小时内测出天天2天令期（用户根据具体情况确立令期）的抗压抗折试验结果，缩短水泥检验周期。

HCY-A数显混凝土维勃稠度仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家HCY-A数显混凝土维勃稠度仪HCY-A数显混凝土维勃稠度仪主要用于测试混凝土拌和物维勃稠度的测定，直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机以拌和物振实时间（秒）的长短来确定混凝土拌和物稠度值，直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于骨料最大粒径不大于MM，维勃稠度在-秒之间的混凝土拌和物稠度的测定。HQP-混凝土切片机（切割机）价格使用说明技术参数使用说明生产厂家HQP-混凝土切片机是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器。

LD-钢筋打点机（钢筋标距仪）价格使用说明技术参数使用说明生产厂家LD-钢筋打点机（钢筋标距仪）钢筋打点机（钢筋标距仪）是专为测试钢筋延伸率而设计的划印仪器，由于直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机旋转速度均匀平稳，且比手动标距仪精确度更高，操作更方便。ZHDG-型混凝土磁性振动台价格使用说明技术参数使用说明生产厂家ZHDG-型混凝土磁性振动台ZHDG-型混凝土磁性振动台主要用于试验室成型混凝土试件。ISO标准维卡仪价格使用说明技术参数使用说明生产厂家ISO标准维卡仪净浆标准稠度及凝结时间测定仪（维卡仪）主要用以测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。SX--马弗炉价格使用说明技术参数使用说明生产厂家SX--马弗炉SX--箱式电阻炉马弗炉是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代实验仪器。炉膛尺寸

直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机

：MM额定温度：度PHS-P系列便携式酸度计PHS-P系列便携式酸度计用于精密测量各种溶液的酸度（pH）离子浓度（mV）。TGA机械分析天平价格使用说明技术参数使用说明生产厂家TGA机械分析天平TGA机械分析天平为传统产品，质量稳定。YYW-石灰土压力试验仪YYW-石灰土压力试验仪石灰土压力试验仪主要是用于测定石灰稳定细粒土（最大粒径不超过mm）等试件的无侧限抗压强度。

给料粒度-（mm）出料粒度-0.5（mm）重量0（kg）电动机功率.5粉碎程度中碎机驱动方式电机作用对象煤块，中等硬度矿石等圆盘粉碎机体积小，噪音低，操作简便，不用分筛，不用安装；易清扫，无粉尘外溢；不污染环境，有利于操作人员健康，能连续工作，可将物料一次性破碎至目以下。技术参数型号：给料最大料度：~毫米出料粒度：~0.5毫米生产率：5公斤/小时主轴转速：转/分钟电动机型号：Y-转速：00转/分钟功率：.5千瓦外形尺寸：6500毫米重量：0公斤举报该信息产品名称：XPF圆盘粉碎机产品概述圆盘粉碎机主要用于煤焦炭矿石等中等硬度物料的粉碎。电机启动后，经三角皮带将动力传给皮带轮，带动主轴旋转，并使活动磨盘固定磨盘相对运动产生挤压磋磨作用，从而使进入磨盘中间的物料被粉碎。

机体端盖上盖组成一个工作室，物料粉碎在工作室内进行，物料从端盖上方的加料口中加入，进入两磨盘中间，由于挤压磋磨作用试样粉碎，粉碎后的试样从两磨盘中间的间隙内流出。

）我公司将为客户提供专业的安装指导技术，也可根据具体情况和客户要求安排技术工程师前往安装，调试指导工作，直到设备正常运转我公司在接到用户需要解决产品在使用中出现的问题通知后，将在小时内做出初步响应，重大问题2小时到达现场。

我们始终将客户的要求作为我们工作的起点和终点，一切为了客户，为了客户的一切，我们将尽我们一切的努力，为客户提供从设备选型安装调试人员培训技术支持设备维修的一整套服务。

应用领域直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用于坚硬的金属非金属矿石矿物原料化验试样粉碎加工生产能力公斤/小时最大进料边长应用领域砂石料场混凝土制砂干粉砂浆机制砂电厂脱硫石英砂等粉碎程度中碎机型号JM-直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用物料饮品食用酱牙膏药膏化妆品鞋油建筑涂料印刷油墨化工染料应用领域实验室医院及小批量生产加工批量型号XPC-应用领域地质冶金煤炭建材矿山化工选矿科研等行业化验室实验室的破碎工作。给料粒度-直径175圆盘粉碎机,直径2730mm圆锥碎石机适用物料陶瓷岩石土壤玻璃应用领域采矿和炼钢业陶瓷岩石土壤玻璃的研究。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Zh2dZhiJingxJub2.html>